

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	AH20R SVUCR/L11
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	24 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Desvio central L <sub>3</sub>	13 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	18 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500