



## Dados do pedido

Número do pedido	086472 M48
GTIN	2050001758057
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

### Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Altura total F	168 mm
Peso	6,2 kg
Comprimento de rosca porca E	35 mm
Ø do colar base C	100 mm
Ø interior do anel A	90 mm
Ø da rosca	M48
Ø exterior do anel B	166 mm
Comprimento da rosca	68 mm

Medida D	38 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	32 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal