

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 12/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	SVCN 1212F11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L dos suportes neutros	80 mm
Tamanho da haste	12 mm
Projeção L ₁ dos suportes neutros	18 mm
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500