

Mandril de superfície combinado, estreito Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø de fixação D1: 18mm



Dados do pedido

Número do pedido	300422 18
GTIN	4045197287663
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

· **Tolerância do furo D₁ em H4 (mais preciso que DIN).**

Hastes torneadas (funcionamento suave!). Com RFID/perfuração Balluffchip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 1835, forma B + E e DIN 6535, forma HB + HE.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto de articulação esférica **para sistema Weldon e Whistle-Notch** e parafuso de batente perfurado.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, parafuso de aperto sobresselente 309905 M6, 309905 M8.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Ø de fixação D ₁	18 mm
Ø D ₂	23 mm
Ø D ₃	28 mm
Ø exterior D	40,38 mm
Alojamento	BT 40 A = 100

Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40