

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	4,6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	22 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	30 mm
Código ISO do suporte	AH16M SVJCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Largura do pescoço $L_4$	11,6 mm
Comprimento total $L$	150 mm
Altura de fixação $L_2$	15 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	142 grau
Ø haste $D_5$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500