

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	AH25R SVUCR/L16
Comprimento da cabeça L_1	25,5 mm
Desvio central L_3	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500