

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	38 mm
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	12 mm
Código ISO do suporte	AH20Q SVJCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Desvio central L <sub>3</sub>	4,6 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	19 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D <sub>5</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500