

**Barra de mandril HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	28 mm
Código ISO do suporte	AH25R SVJCR/L16
Comprimento da cabeça $L_1$	44 mm
Desvio central $L_3$	3,5 mm
Largura do pescoço $L_4$	14,5 mm
Comprimento total $L$	200 mm
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	142 grau
Ø haste $D_5$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500