

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Código ISO do suporte	SVVCN 2525M11
Projeção L ₁ dos suportes neutros	39 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	12,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
