

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura do pescoço L_4	16,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça L_1	44 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	28 mm
Código ISO do suporte	A25R SVJCR/L16
Desvio central L_3	4,6 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D_5	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinâmometricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500