

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	21 mm
Comprimento da cabeça L_1	16,5 mm
Código ISO do suporte	A16Q SVQCR/L11
Desvio central L_3	11 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500