

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Largura do pescoço $L_4$	9,5 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	30 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Código ISO do suporte	A16M SVJCR/L11
Desvio central $L_3$	2 mm
Comprimento total $L$	150 mm
Altura de fixação $L_2$	15 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	142 grau
Ø haste $D_5$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500