

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SVJCL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	24 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	38 mm
Código ISO do suporte	A20Q SVJCR/L11
Largura do pescoço $L_4$	11 mm
Tamanho da placa	11 mm
Desvio central $L_3$	2 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação $L_2$	19 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	142 grau
Ø haste $D_s$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8