

Garant

Barra de mandril de aço A.. SVQCL 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A20R SVQCR/L11
Comprimento da cabeça L_1	26,1 mm
Desvio central L_3	13 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	24 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8