

Garant

Barra de mandril de aço A.. SVJCL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura do pescoço L_4	16,5 mm
Desvio central L_3	4,6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	28 mm
Código ISO do suporte	A25R SVJCR/L16
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L_1	44 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15