

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	43 mm
Código ISO do suporte	A25R SVQCR/L16
Desvio central L ₃	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	31,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L ₂	23 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500