

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Código ISO do suporte	A32S SVQCR/L16
Desvio central $L_3$	22 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	33,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 8
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação $L_2$	31 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 8	269005 8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500