

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
40/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	49 mm
Código ISO do suporte	A40T SVQCR/L16
Desvio central L_3	27 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	39 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 8	269005 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500