

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/16mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261349 32/16 |
| GTIN | 4045197656254 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|----------------|
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. |
| Parafuso para calço | 269013 2 |
| Desvio central L_3 | 22 mm |
| Código ISO do suporte | A32S SVUCR/L16 |
| Comprimento da cabeça L_1 | 33,5 mm |
| Tamanho da placa | 16 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 |
| Calço | 269005 8 |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 40 mm |
| Comprimento total L | 250 mm |
| Altura de fixação L_2 | 31 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Ø haste D_s | 32 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 3xD |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Calço Tipo 8 | 269005 8 |
| Parafuso para calço Tipo 2 | 269013 2 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2 | 269028 2 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |