

Garant

Barra de mandril de aço A.. SVQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Código ISO do suporte	A20R SVQCR/L11
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	24 mm
Comprimento da cabeça L_1	26,1 mm
Desvio central L_3	13 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	19 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8