

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	16,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Desvio central L ₃	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	21 mm
Código ISO do suporte	A16Q SVUCR/L11
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L ₂	15,5 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500