

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
40/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	49 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Parafuso para calço	269013 2
Código ISO do suporte	A40T SVUCR/L16
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 8
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central $L_3$	27 mm
Comprimento total $L$	300 mm
Altura de fixação $L_2$	39 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_5$	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 8	269005 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500