

Garant**Placa de perfil parcial 60° interior direita, HB7010, Passo: 0,5-1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	270790 0,5-1,5
GTIN	4045197142092
Classe de artigo	21J

Descrição**Versão:****Placa de perfil parcial 60° para rosca interior.****Descrição técnica**

Material de corte	HM
passo de rosca máximo	1,5 mm
Passo de rosca	0,5 mm
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil parcial
Tipo	HB7010
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	MF

Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	2,42 mm
Tamanho da placa L	9,3 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		