

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	269005 8
Desvio central L_3	22 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	A32S SVQCR/L16
Comprimento da cabeça L_1	33,5 mm
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 8	269005 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500