

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. SVUCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/16mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	33,5 mm
Código ISO do suporte	A32S SVUCR/L16
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Desvio central L_3	22 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Calço	269005 8
Parafuso para calço	269013 2
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 8	269005 8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15