

**VC.T 160404, Tipo: HB7310****Dados do pedido**

Número do pedido	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Quebra-aperas	AM
Aplicação principal	N
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 160404
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar