



Dados do pedido

Número do pedido	086472 M12
GTIN	2050001741769
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Peso	0,27 kg
Ø interior do anel A	35 mm
Ø exterior do anel B	63 mm
Ø do colar base C	35 mm
Ø da rosca	M12
Altura total F	62 mm
Comprimento de rosca porca E	14 mm
Comprimento da rosca	21 mm

Medida D	14 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	1,6 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal