

## Adaptador angular para aparafusadora, Tipo: OSD2



### Dados do pedido

Número do pedido	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Classe de artigo	07A

### Descrição

#### Modelo:

Cabe em todas as aparafusadoras e perfuradoras convencionais. Transmissão de aço de elevada qualidade. Medida de canto de 30 mm. O meio casquilho com flange de aperto para absorver o binário pode ser rodado de forma contínua em 360°. Alojamento magnetizado, corresponde a ponta sextavada de 1/4 polegada. O adaptador de aparafusamento/perfuração angular é a solução ideal para todos os casos de aparafusamento em locais de difícil acesso.

Alojamento hex magnético de 1/4 polegada adequado para todas as pontas padrão de 25 mm (C 6,3) e alojamento esférico (E 6,3), com bloqueio de ponta.

### Descrição técnica

binário máximo	40 Nm
Tipo	OSD2
Tipo de produto	Adaptador de aparafusadora