

Placa semiperfilada 30° exterior direita, HB7010, Passo: 2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	270850 2
GTIN	4045197368218
Classe de artigo	21J

Descrição**Modelo:**

- **Máxima estabilidade de arestas de corte, devido à pastilha de corte reversível forte e negativa.**
- **Ampla gama de aplicações graças à geometria universal otimizada de quebra- aparas.**
- **Máxima precisão de repetição devido à sinterização e retificação com precisão.**

Semiperfil – Corta o perfil completo e rebarba as pontas dos flancos de rosca. Ø exterior e interior **não** são cortados com o perfil.

- **Compatível com outros fabricantes dos seguintes tamanhos de placa:**

Tam. 16 (L), 3 arestas de corte: 3/8 polegadas (IC).

Placa semiperfilada para rosca exterior conforme DIN 103 Classes de tolerância: **7e**.

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	2 mm
Tipo de inserto	direita
Utilização interior/exterior	exterior
Perfil da pastilha de corte reversível	Semiperfil

Tipo	HB7010
Classe de tolerância	DIN 103 7e
Tipo de rosca	TR
Tipo de rosca	TR-LH
Ângulo do flanco	30 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

