

Mini pinça de aperto ER cilíndrico, para tamanho de pinças de aperto ER: 11



Dados do pedido

Número do pedido	300685 11
GTIN	4045197291806
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

Suporte cilíndrico com haste Weldon, incluindo porca ER.
Furo passante para refrigeração interna disponível.

Utilização:

Para extensão de pinça de aperto em mandris de superfície e de pinça de aperto.

Acessórios especiais:

Chave de aperto n.º 309740 e n.º 309745.
Pinças de aperto ER n.º 308878 – 309434, porca ER sobresselente n.º 309580; 309650.

Instrução:

Não é adequado para operações de contração.

Descrição técnica

L ₂	19 mm
Área de aperto	0,5 - 7 mm
Ø da haste d	16 mm
Comprimento da haste L ₁ para pinças de aperto ER	150 mm 11 mm
Ø exterior D	16 mm
Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC

Tipo de produto

Mandril de pinça de aperto

Acessórios

Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 1,5	308881 1,5
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 4	309369 4
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 3	309368 3
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 1	308881 1
Pinça de aperto ERcom vedação Ø de fixação nominal d 6	308882 6
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 3	308881 3
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 7	309368 7
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 4	308881 4
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 3	309369 3
Jogo de pinças de aperto ER 13 peças 1–7 mm	309010
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 2	308918 2
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 5	309368 5
Pinça de aperto ERcom vedação Ø de fixação nominal d 4	308882 4
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 4	308918 4
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 5	309369 5
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 6	309368 6
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 3,5	308881 3,5
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 5	308918 5
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 2	309368 2
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 2	308881 2
Pinça de aperto ER HPcom vedação Ø de fixação nominal d 6	309369 6
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 7	308918 7

Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 1	308918 1
Jogo de pinças de aperto ER 7 peças 1–7 mm	309155
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 3	308918 3
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 5,5	308881 5,5
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 6	308918 6
Pinça de aperto ER com vedação Ø de fixação nominal d 3	308882 3
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 4,5	308881 4,5
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 7	308881 7
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 4	309368 4
Pinça de aperto ER HP Ø de fixação nominal d 1	309368 1
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 6,5	308881 6,5
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 6	308881 6
Pinça de aperto ER com vedação Ø de fixação nominal d 5	308882 5
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 5	308881 5
Pinça de aperto ER Ø de fixação nominal d 2,5	308881 2,5
Mini porca de aperto ER para ER 11	309650 11
Pinça de aperto ER para macho de roscar Ø de fixação nominal d 6	309399 6
Pinça de aperto ER para macho de roscar Ø de fixação nominal d 4,5	309399 4,5
Pinça de aperto ER para macho de roscar Ø de fixação nominal d 2,5	309399 2,5
Pinça de aperto ER para macho de roscar Ø de fixação nominal d 3,5	309399 3,5
Pinça de aperto ER para macho de roscar Ø de fixação nominal d 2,8	309399 2,8
Pinça de aperto ER para macho de roscar Ø de fixação nominal d 4	309399 4