



Dados do pedido

Número do pedido	086472 M16
GTIN	2050001741776
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Ø exterior do anel B	63 mm
Comprimento de rosca porca E	14 mm
Ø do colar base C	35 mm
Ø interior do anel A	35 mm
Peso	0,31 kg
Altura total F	62 mm
Ø da rosca	M16
Comprimento da rosca	27 mm

Medida D	14 mm
Capacidade de carga WLL SF 4:1	4 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal