

LOCTITE

Dados do pedido

Número do pedido	083362 406
GTIN	4058093008928
Classe de artigo	04L

Descrição

Utilização:

Para plásticos difíceis de colar, como PE, PP, PTFE, Santoprene e outros elastómeros termoplásticos. Para melhorar a aderência, tratar o ponto de colagem com primário 770.

Material fornecido:

Cola à base de poliolefinas 406.

Descrição técnica

Resistência à tração e ao cisalhamento	15,5 N/mm ²
Designação do fabricante	LOCTITE 406
Fixação natural após	2 - 10 s
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Viscosidade dinâmica	20 mPas
Temperatura de armazenamento	2 - 8 °C
Validade a partir da data de produção	20 Monatmês
Densidade	1,1 g/cm ³

Temperatura da área de aplicação	-40 - 120 °C
Cor	transparente
Base química	Etilenocianoacrilato
Forma	líquido
indicado para material	Elastómero
indicado para material	PE
indicado para material	PP
Quantidade de enchimento	20 ml
medida máxima da folga	0,15 mm
Atributo do nome do produto	20 g
Tipo de produto	Cola rápida