

Mandril de aperto automático, SK 40, Ø D1: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	300775 20
GTIN	4045197550866
Classe de artigo	32A

Descrição

Modelo:

- **Baixa fricção devido aos rolamentos de agulhas.**
- **Protegido com revestimento anticorrosão.**
- **À prova de pó e água.**
- **A força de aperto muito elevada aumenta a vida útil e melhora a superfície.**
- **Área de aperto flexível através de pinças de aperto.**

Utilização:

Para fixação de ferramentas com haste cilíndrica.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto.

Acessórios especiais:

Pino de aperto n.º 308600 – 308806.

Pinças de aperto n.º 309566 – 309570.

Descrição técnica

chave de gancho adequada n.º 628400	52 / 55
Ø exterior da pinça de aperto D	52 mm
Ø de fixação D ₁	20 mm
Projeção medida A	90 mm
Força de fixação até	500 Nm
Alojamento	SK 40

Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de aperto automático

Acessórios

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 16	309570 16
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 18	309570 18
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 10	309566 10
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 16	309566 16
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40

Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 6	309566 6
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 12	309570 12
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 6	309570 6
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 10	309570 10
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 12	309566 12
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 20	309570 20
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 25	309570 25
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 8	309566 8
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 8	309570 8
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40