



## Dados do pedido

Número do pedido	086477 M12
GTIN	2050001741813
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

### Instrução:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Altura total F	62 mm
Ø interior do anel A	35 mm
Ø do colar base C	35 mm
Ø exterior do anel B	63 mm
Peso	0,27 kg
Ø da rosca	M12
Comprimento de rosca porca E	14 mm
Medida D	14 mm

Capacidade de carga WLL SF 4:1	1,6 t
Tipo de produto	Parafuso de olhal