

**Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 2,5°, direita, Projeção/
tamanho da placa L: 32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Classe de artigo	21W

Descrição**Modelo:****Com um ângulo de inclinação fixo. Com refrigeração interna.****Utilização:**

Para rosca regular M20×2,5; M22×2,5 e M24×3.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	17 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 5
Desvio central L_3	10,3 mm
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento total L	180 mm
Refrigeração interior	sim
Ø haste D_s	20 mm
Ângulo de inclinação	2,5 grau
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Parafuso tensor Tipo 7	279810 7
Parafuso tensor Tipo 5	279810 5
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200