


Garant**Suporte de aperto rotativo Eco, esquerda, Tamanho da haste/placa L: 16/16****Dados do pedido**

Número do pedido	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900 – 319886.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	16 mm
Tamanho da haste	16 mm
Parafuso tensor para placa roscada	279810 2
Parafuso de aperto para calço	279824 1
Calço de 1,5°	272610 1,5
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm
Comprimento total L	74 mm
Série	Eco

Ficha de dados

Tamanho da placa	16 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/271992-16/16>