

**Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 1,5°, esquerda, Projeção/  
tamanho da placa L: 40/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Classe de artigo	21W

**Descrição**

**Modelo:**  
**Com um ângulo de inclinação fixo.**  
**Com refrigeração interna.**

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 5
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	20 mm
Desvio central $L_3$	11,5 mm
Comprimento total L	180 mm
Refrigeração interior	sim
Ø haste $D_s$	20 mm
Ângulo de inclinação	1,5 grau
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Parafuso tensor Tipo 5	279810 5
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200