

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Material fornecido:  
Com calço de 1,5°.**

## Descrição técnica

Largura funcional L <sub>4</sub>	16 mm
Tamanho da haste	12 mm
Parafuso tensor para placa roscada	279810 2
Calço de 1,5°	272610 1,5
Parafuso de aperto para calço	279824 1
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22 mm
Comprimento total L	83 mm
Tamanho da placa	16 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso tensor	272500
Calço para suportes de aperto rotativos e barras de mandrilarRED/RID Ângulo de inclinação 1,5	272610 1,5
Parafuso tensor Tipo 2	279810 2
Parafuso para calço Tipo 1	279824 1
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10