

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Classe de artigo	21W

Descrição

**Material fornecido:
Com calço de 1,5°.**

Descrição técnica

Desvio central L_3	13,4 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 2
Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	24 mm
Comprimento total L	180 mm
Refrigeração interior	sim
Calço de 1,5°	272620 1,5
Parafuso para calço	279824 1
Ø haste D_5	20 mm
Largura do pescoço L_4	20 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso tensor	272500
Calço para barras de mandrilar Ângulo de inclinação 1,5	272620 1,5
Parafuso tensor Tipo 2	279810 2
Parafuso para calço Tipo 1	279824 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10