

**Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 2,5°, direita, Projeção/
tamanho da placa L: 12/6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:
Com um ângulo de inclinação fixo.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	6,35 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 6
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento total L	100 mm
Refrigeração interior	não
Ø haste D_s	12 mm
Ângulo de inclinação	2,5 grau
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 6	279810 6
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200