

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa L: 12/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Classe de artigo	21W

Descrição

**Material fornecido:
Com calço de 1,5°.**

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Tamanho da haste	12 mm
Largura funcional L ₄	16 mm
Calço de 1,5°	272600 1,5
Parafuso de aperto para calço	279824 1
Parafuso tensor para placa roscada	279810 2
Comprimento total L	83 mm
Tamanho da placa	16 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço para suportes de aperto rotativos e barras de mandrilarRED/RIE Ângulo de inclinação 1,5	272600 1,5
Parafuso para calço Tipo 1	279824 1
Parafuso tensor	272500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Parafuso tensor Tipo 2	279810 2
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500