

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 médio, Ø do mandril d1: 32mm



Dados do pedido

Número do pedido	301025 32
GTIN	4045197646033
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Alcance curto.
- Área de contacto do colar alargada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Com 4 furos do canal de refrigeração.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	24 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	32
Ø do mandril d ₁	32 mm
Projeção medida A	70 mm
chave especial adequada n.º 309840	32

Ø exterior D	78 mm
Ø de fixação D ₁	32 mm
Alojamento	SK 40 médio
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Chaves especiais para mandril de Ø 40	309840 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Chaves especiais para mandril de Ø 32	309840 32
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 40	309860 40

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 32	309860 32
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40