

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Classe de artigo	21W

Descrição

**Material fornecido:
Com calço de 1,5°.**

Descrição técnica

Calço de 1,5°	272616 1,5
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso tensor para placa roscada	279810 3
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Tamanho da haste	25 mm
Parafuso de aperto para calço	279824 2
Comprimento total L	155 mm
Tamanho da placa	22 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço para suportes de aperto rotativos e barras de mandrilarRED/RID Ângulo de inclinação 1,5	272616 1,5
Parafuso tensor Tipo 3	279810 3
Parafuso para calço Tipo 2	279824 2
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20