

**Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 0,5°, esquerda, Projeção/  
tamanho da placa L: 32/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Classe de artigo	21W

**Descrição**

**Modelo:**  
**Com um ângulo de inclinação fixo.**

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Desvio central $L_3$	8,9 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 4
Comprimento total L	100 mm
Refrigeração interior	sim
Ø haste $D_s$	16 mm
Ângulo de inclinação	0,5 grau
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

**Acessórios**

Parafuso tensor Tipo 4	279810 4
------------------------	----------

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500