

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Classe de artigo	21W

Descrição

Material fornecido:
Com calço de 1,5°.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	24 mm
Desvio central L_3	13,4 mm
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 2
Comprimento total L	180 mm
Refrigeração interior	sim
Parafuso para calço	279824 1
Calço de 1,5°	272630 1,5
Ø haste D_5	20 mm
Largura do pescoço L_4	20 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso tensor	272500
Calço para barras de mandrilar Ângulo de inclinação 1,5	272630 1,5
Parafuso tensor Tipo 2	279810 2
Parafuso para calço Tipo 1	279824 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10