

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Material fornecido:**  
**Com calço de 1,5°.**

## Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279810 2
Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	29 mm
Desvio central $L_3$	16,3 mm
Comprimento total $L$	250 mm
Refrigeração interior	sim
Calço de 1,5°	272630 1,5
Parafuso para calço	279824 1
Ø haste $D_5$	32 mm
Largura do pescoço $L_4$	25 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

**Acessórios**

Parafuso tensor	272500
Calço para barras de mandrilar Ângulo de inclinação 1,5	272630 1,5
Parafuso tensor Tipo 2	279810 2
Parafuso para calço Tipo 1	279824 1
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10