

## Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 50 A = 100, Ø do mandril d1: 27mm



### Dados do pedido

Número do pedido	301130 27
GTIN	4045197285799
Classe de artigo	31A

### Descrição

#### Modelo:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Alcance curto.
- Área de contacto do colar alargada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Com 4 furos do canal de refrigeração.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

#### Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

#### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

### Descrição técnica

chave especial adequada n.º 309840	27
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	27
Projeção medida A	100 mm
Ø do mandril d <sub>1</sub>	27 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>4</sub>	21 mm

Ø exterior D	60 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	27 mm
Alojamento	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

## Acessórios

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Chaves especiais para mandril de Ø 27	309840 27
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 27	309860 27
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 50	309860 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Chaves especiais para mandril de Ø 50	309840 50