

## Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 A = 100, Ø do mandril d1: 40mm



### Dados do pedido

Número do pedido	301030 40
GTIN	4045197285683
Classe de artigo	31A

### Descrição

#### Modelo:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Alcance curto.
- Área de contacto do colar alargada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Com 4 furos do canal de refrigeração.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

#### Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

#### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

### Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Ø do mandril d <sub>1</sub>	40 mm
chave especial adequada n.º 309840	40
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	40
Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>4</sub>	27 mm

Ø exterior D	89 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	40 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

## Acessórios

Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 40	309860 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40

Chaves especiais para mandril de Ø 40	309840 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40