

Bucha redutora para haste MK com lingueta de expulsão, forma AD, SK 50 curto, MK interior: 2**Dados do pedido**

Número do pedido	301170 2
GTIN	4045197285911
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

- Interior e exterior retificados.
- Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

GARANT – Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Cone Morse interior	2
Projeção medida A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Alojamento	SK 50 curto
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 12000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 8 µm
Tipo de produto	Adaptador de alojamentos

Acessórios

Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50