



Dados do pedido

Número do pedido	081575 LR6
GTIN	4013674309924
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Pilhas de **elevada capacidade** para tempos de descarga longos na tecnologia NiMH amiga do ambiente; recarregáveis até 1000 vezes.

Nova tecnologia de baterias maxE. Fornecida **pré-carregada**, pode ser usada durante 1 ano sem carregamento, **baixa autodescarga**, ideal para consumidores de baixa corrente. Corrente de carga máxima de 1400 mA.

Descrição técnica

estrutura química	Níquel-hidreto de metal
Tensão nominal	1,2 V
Tamanho internacional	LR6
recarregável	sim
Peso por unidade	30 g
Número de baterias incluídas	2
Capacidade da bateria	2100 mAh

Tipo de bateria	Mignon, AA
Tipo de produto	Bateria